



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M5X90

Cod Articol	24520.050.090
Marcă	-
UBB	500621767432
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509077
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	90 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
BS	≈4183
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	90
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Desen tehnic