

#urub cu cap cilindric, loca# crestat DIN 84 O#el Zincat 4.8 M6X20



Cod Articol	24520.060.020
Marcă	-
UBB	950353119353
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630902
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M6
Lungime (L) (mm)	20
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	1207
NF	E25-127
BS	4183
ASME	B18.6.7M
DIN	84

Specificatii tehnice

d_k	10
Filet complet $L \leq$	40
k	3.9
n	1.6
P	1

Desen tehnic

