



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M6X30

Cod Articol	24520.060.030
Marcă	-
UBB	950353119502
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630933
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desen tehnic