



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M6X80

Cod Articol	24520.060.080
Marcă	-
UBB	950353120245
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631022
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	80 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desen tehnic