



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M6X100

Cod Articol	24520.060.100
Marcă	-
UBB	950353120401
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631046
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	100 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	100
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desen tehnic