



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M8X10

Cod Articol	24520.080.010
Marcă	-
UBB	950353120575
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631121
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈1207
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filet complet L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desen tehnic