



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M8X50

Cod Articol	24520.080.050
Marcă	-
UBB	950353121490
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631237
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filet complet L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desen tehnic