



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M10X20

Cod Articol	24520.100.020
Marcă	-
UBB	950353122068
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631367
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filet complet L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desen tehnic