



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M10X40

Cod Articol	24520.100.040
Marcă	-
UBB	950353122480
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631404
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filet complet L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desen tehnic