

## #urub cu cap cilindric, loca# crestat DIN 84 O#el Zincat 4.8 M10X45



Cod Articol	24520.100.045
Marcă	-
UBB	950353507193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631411
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M10
Lungime (L) (mm)	45
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

### Standarde

ISO	1207
ASME	B18.6.7M
NF	E25-127
DIN	84
BS	4183

### Specificatii tehnice

$d_k$	16
Filet complet $L \leq$	40
k	6
n	2.5
P	1.50

### Desen tehnic

