

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M3X8



Cod Articol	24540.030.008
Marcă	-
UBB	950353131135
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632845
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M3
Lungime (L) (mm)	8
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	2009
BS	4183
DIN	963 A
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M

Specificatii tehnice

d_k	5.6
Filet complet $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50

Desen tehnic

