



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M3X50

Cod Articol	24540.030.050
Marcă	-
UBB	950353132125
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632982
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	50
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

