



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M3X60

Cod Articol	24540.030.060
Marcă	-
UBB	950353132208
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632999
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	60
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

