



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M4X6

Cod Articol	24540.040.006
Marcă	-
UBB	950353133529
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633170
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	6 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desen tehnic

