

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M4X16



Cod Articol	24540.040.016
Marcă	-
UBB	950353133941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633224
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	16
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	2009
DIN	963 A
NF	E25-123

Specificatii tehnice

d_k	7.5
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70

Desen tehnic

