



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M5X40

Cod Articol	24540.050.040
Marcă	-
UBB	950353136001
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633484
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

