



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M5X55

Cod Articol	24540.050.055
Marcă	-
UBB	950353509827
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633514
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	55 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	55
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

