

## #urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M5X90



Cod Articol	24540.050.090
Marcă	-
UBB	950353747500
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633569
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M5
Lungime (L) (mm)	90
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

### Standarde

ISO	2009
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M
BS	4183
NF	E25-123

### Specificatii tehnice

$d_k$	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80

### Desen tehnic

