

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M6X80



Cod Articol	24540.060.080
Marcă	-
UBB	950353138080
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633767
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M6
Lungime (L) (mm)	80
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963 A
BS	4183
ISO	2009
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M

Specificatii tehnice

d_k	11
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Desen tehnic

