



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M8X10

Cod Articol	24540.080.010
Marcă	-
UBB	950353138247
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633811
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

