



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M8X45

Cod Articol	24540.080.045
Marcă	-
UBB	950353139070
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633910
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	45 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	45
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

