



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M8X70

Cod Articol	24540.080.070
Marcă	-
UBB	950353139310
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633965
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	70 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	70
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

