



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M10X25

Cod Articol	24540.100.025
Marcă	-
UBB	950353139807
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634030
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	25
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

