



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M10X100

Cod Articol	24540.100.100
Marcă	-
UBB	950353140615
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634146
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	100 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

