



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M16X30

Cod Articol	24540.160.030
Marcă	-
UBB	950353141787
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634306
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filet complet $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	30
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Desen tehnic

