



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M16X40

Cod Articol	24540.160.040
Marcă	-
UBB	950353141944
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634320
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filet complet $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	40
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Desen tehnic

