

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M16X100



Cod Articol	24540.160.100
Marcă	-
UBB	950353142694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634399
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M16
Lungime (L) (mm)	100
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	4183
DIN	963 A
ASME	B18.6.7M
ISO	2009
NF	E25-123

Specificatii tehnice

d_k	29
Filet complet $L \leq$	70
k (max.)	10
n	5
P	2.50

Desen tehnic

