



Șuruburi ISO2009 cu cap înecat locaș crestat ISO 2009 Oțel Simplu 4.8 M16X55

Cod Articol	24545.160.055
Marcă	-
UBB	500651041716
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318694
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	55 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	2009
-----	------

Specificatii tehnice

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filet complet $L \leq$	65
k (max.)	8
L (mm)	55
n	4
P	2
t (min.)	3.2

Desen tehnic

