

## #urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat, pasivat galben 4.8 M4X10



Cod Articol	24560.040.010
Marcă	-
UBB	950353144427
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634788
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	10
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

### Standarde

ASME	B18.6.7M
NF	E25-123
BS	4183
ISO	2009
DIN	963 A

### Specificatii tehnice

$d_k$	7.5
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70

### Desen tehnic

