



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M4X16

Cod Articol	24560.040.016
Marcă	-
UBB	950353144674
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634801
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desen tehnic

