

## #urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat, pasivat galben 4.8 M4X25



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 24560.040.025        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950353144831         |
| UNSPSC      | 31161504             |
| EAN         | 8715492634832        |
| PKG. of 500 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Diametru (d-D)          | M4                     |
| Lungime (L) (mm)        | 25                     |
| Clasă                   | 4.8                    |
| Tip antrenare           | Crestat                |
| Forma de cap            | Cap înecat             |
| Material (lung)         | O#el                   |
| Tratament al suprafeței | Zincat, pasivat galben |
| Filete                  | Filet metric           |

### Standarde

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 2009     |
| ASME | B18.6.7M |
| DIN  | 963 A    |
| BS   | 4183     |
| NF   | E25-123  |

### Specificatii tehnice

|                        |      |
|------------------------|------|
| $d_k$                  | 7.5  |
| Filet complet $L \leq$ | 25   |
| k (max.)               | 2.2  |
| n                      | 1    |
| P                      | 0.70 |

### Desen tehnic

