



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X10

Cod Articol	24560.060.010
Marcă	-
UBB	950353145820
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635006
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

