



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X12

Cod Articol	24560.060.012
Marcă	-
UBB	950353145903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635013
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

