



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X40

Cod Articol	24560.060.040
Marcă	-
UBB	950353146406
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635075
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

