

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat, pasivat negru 4.8 M3X6



| | |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 24565.030.006 |
| Marcă | - |
| UBB | 950353621283 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492635259 |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

Parametri tehnici

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Diametru (d-D) | M3 |
| Lungime (L) (mm) | 6 |
| Clasă | 4.8 |
| Tip antrenare | Crestat |
| Forma de cap | Cap înecat |
| Material (lung) | O#el |
| Tratament al suprafeței | Zincat, pasivat negru |
| Filete | Filet metric |

Standarde

| | |
|------|----------|
| ASME | B18.6.7M |
| BS | 4183 |
| ISO | 2009 |
| NF | E25-123 |
| DIN | 963 A |

Specificatii tehnice

| | |
|------------------------|------|
| d_k | 5.6 |
| Filet complet $L \leq$ | 22 |
| k (max.) | 1.65 |
| n | 0.8 |
| P | 0.50 |

Desen tehnic

