



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M4X16

Cod Articol	24565.040.016
Marcă	-
UBB	950353912757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635358
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desen tehnic

