



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X50

Cod Articol	24565.080.050
Marcă	-
UBB	950353914407
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635693
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

