



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M10X40

Cod Articol	24565.100.040
Marcă	-
UBB	951353775137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635723
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

