



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M5X8

Cod Articol	24570.050.008
Marcă	-
UBB	950353149392
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636102
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2010
DIN	964
NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desen tehnic

