



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Oțel Zincat 4.8 M8X25

Cod Articol	24570.080.025
Marcă	-
UBB	950353151752
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636386
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2371
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Desen tehnic

