



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M3X35

Cod Articol	24640.030.035
Marcă	-
UBB	500645198747
UNSPSC	31161504
EAN	8717077070509
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	35 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈1580
DIN	85
NF	≈E25-128
NEN	≈1603

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	35
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

