



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M4X10

Cod Articol	24640.040.010
Marcă	-
UBB	950353153576
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637284
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
BS	≈4183
DIN	85

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desen tehnic

