



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M5X10

Cod Articol	24640.050.010
Marcă	-
UBB	950353154319
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637482
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
DIN	85
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Desen tehnic

