



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M8X20

Cod Articol	24640.080.020
Marcă	-
UBB	950353636620
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637833
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

DIN	85
NEN	≈1603
ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4.8
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Desen tehnic

