

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M2X16

Cod Articol	24660.020.016
Marcă	-
UBB	950353516004
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639011
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Filet complet L ≤	18
k	1.6
L (mm)	16
Nr. locaș cruce	1
P	0.4

Desen tehnic

