

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M2,5X6

Cod Articol	24660.025.006
Marcă	-
UBB	950353516590
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639066
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	6 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Filet complet L ≤	20
k	2
L (mm)	6
Nr. locaș cruce	1
P	0.45

Desen tehnic

