

**Șurub cu cap cilindric
 bombat și locaș cruciform
 Phillips DIN 7985-H O#el
 Zincat 4.8 împachetare mare
 M2,5X12**



Cod Articol	24660.025.012
Marcă	-
UBB	950353516830
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639097
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M2,5
Lungime (L) (mm)	12
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Informații suplimentare	împachetare mare
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	7045-H
DIN	7985-H

Specificatii tehnice

d_k	5
Filet complet $L \leq$	20
k	2
Nr. locaș cruce	1
P	0.45

Desen tehnic

