

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H O#el Zincat 4.8 împachetare mare M4X8



Cod Articol	24660.040.008
Marcă	-
UBB	950353158039
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639417
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	8
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Informații suplimentare	împachetare mare
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985-H
ISO	7045-H

Specificatii tehnice

d_k	8
Filet complet $L \leq$	25
k	3.1
Nr. locaș cruce	2
P	0.70

Desen tehnic

