

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M4X20

Cod Articol	24660.040.020
Marcă	-
UBB	950353158450
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639479
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	25
k	3.1
L (mm)	20
Nr. locaș cruce	2
P	0.7

Desen tehnic

