

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M4X40

Cod Articol	24660.040.040
Marcă	-
UBB	950353158864
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639530
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filet complet L ≤	25
k	3.1
L (mm)	40
Nr. locaș cruce	2
P	0.7

Desen tehnic

